

Шины N и PE латунные EKF PROxima



IP00


IP20

 -40°C
+50°C

 ГАРАНТИЯ
7
ЛЕТ

EAC

Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе.



Широкий выбор шин позволяет точно подобрать подходящую по размер установке шину



Материал контактной части: качественная латунь



Изоляторы изготовлены из пластика, не поддерживающего горение



Прижимные винты изготовлены из никелированной стали



Скругление контактной части винта предотвращает срез проводника при затяжке

| Изображение | Наименование | Крепление шины | Количество отверстий | Артикул (габарит 6x9 мм) | Артикул (габарит 8x12 мм) |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Шина PEN «ноль-земля» EKF PROxima | Крепеж по краям | 4 | sn0-63-04-k | sn0-125-4-k |
| | | | 6 | sn0-63-06-k | sn0-125-6-k |
| | | | 8 | sn0-63-08-k* | sn0-125-8-k |
| | | | 10 | sn0-63-10-k | sn0-125-10-k |
| | | | 12 | sn0-63-12-k | sn0-125-12-k |
| | | | 14 | sn0-63-14-k* | sn0-125-14-k* |
| | | | 16 | sn0-63-16-k | sn0-125-16-k |
| | | | 18 | sn0-63-18-k | sn0-125-18-k |
| | | | 20 | sn0-63-20-k | sn0-125-20-k |
| | | | 22 | sn0-63-22-k | sn0-125-22-k |
| | Шина PEN «ноль-земля» EKF PROxima | Крепеж по центру | 4 | sn0-63-04* | sn0-125-4-c |
| | | | 6 | sn0-63-06* | sn0-125-6-c |
| | | | 8 | sn0-63-08* | sn0-125-8-c |
| | | | 10 | sn0-63-10* | sn0-125-10-c |
| | | | 12 | sn0-63-12* | sn0-125-12-c |
| | | | 14 | sn0-63-14* | sn0-125-14-c* |
| | | | 16 | sn0-63-16 | sn0-125-16-c |
| | | | 18 | sn0-63-18 | sn0-125-18-c |
| | | | 20 | sn0-63-20* | sn0-125-20-c |
| | | | 22 | sn0-63-22 | sn0-125-22-c |
| 24 | sn0-63-24 | sn0-125-24-c | | | |

| Изображение | Наименование | Крепление шины | Количество отверстий | Цвет изолятора | Артикул (габарит 6x9 мм) | Артикул (габарит 8x12 мм) |
|-------------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| | Шина «0» N EKF PROxima | На DIN-рейку | 4 | Синий | sn0-63-04-d | sn0-125-4-d |
| | | | 6 | | sn0-63-06-d* | sn0-125-6-d* |
| | Шина «0» N / Шина «0» N тип «Стойка» EKF PROxima | На DIN-рейку | 8 | Синий | sn0-63-08-d* / sn0-63-8-sb* | sn0-125-8-d* |
| | | | 10 | | sn0-63-10-d* / sn0-63-10-sb* | sn0-125-10-d* |
| | | | 12 | | sn0-63-12-d* / sn0-63-12-sb* | sn0-125-12-d* |
| | | | 14 | | sn0-63-14-d / sn0-63-14-sb* | sn0-125-14-d |
| | Шина «0» N EKF PROxima | На DIN-рейку | 16 | Синий | sn0-63-16-d | - |
| | | | 18 | | sn0-63-18-d | - |
| | | | 20 | | sn0-63-20-d | - |
| | | | 22 | | sn0-63-22-d | - |
| 24 | sn0-63-24-d | - | | | | |

* При добавлении символа «Г» в конце артикула есть возможность заказать шину с индивидуальным стикером.

| Изображение | Наименование | Крепление шины | Количество отверстий | Цвет изолятора | Артикул (габарит 6x9 мм) | Артикул (габарит 8x12 мм) |
|---|---|---------------------|---|----------------|--|---------------------------|
|  | Шина «0» N / Шина «0» PE тип «Стойка» EKF PROxima | На DIN-рейку | 4 | Желтый | sn0-63-04-dz | - |
| | | | 6 | | sn0-63-06-dz* | - |
| | | | 8 | | sn0-63-08-dz* / sn0-63-8-sy | - |
| | | | 10 | | sn0-63-10-dz* / sn0-63-10-sy | - |
| | | | 12 | | sn0-63-12-dz* / sn0-63-12-sy | - |
| | | | 14 | | sn0-63-14-dz / sn0-63-14-sy | - |
|  | Шина «0» N EKF PROxima | 1 угловой изолятор | 4 | | sn0-63-04-1 | - |
| | | | 6 | | sn0-63-06-1 | - |
| | | | 8 | | sn0-63-08-1 | - |
| | | | 10 | | sn0-63-10-1 | - |
| | | | 12 | | sn0-63-12-1 | - |
| | | | 14 | | sn0-63-14-1 | - |
|  | Шина «0» N EKF PROxima | 2 угловых изолятора | 4 | Синий | sn0-2-63-04 | sn0-125-04-2 |
| | | | 6 | | sn0-2-63-06 | sn0-125-06-2 |
| | | | 8 | | sn0-63-08-2* | sn0-125-08-2 |
| | | | 10 | | sn0-2-63-10 | sn0-125-10-2 |
| | | | 12 | | sn0-63-12-2 | sn0-125-12-2 |
| | | | 14 | | sn0-63-14-2* | sn0-125-14-2 |
| | | | 16 | | sn0-2-63-16 | sn0-125-16-2 |
| | | | 18 | | sn0-2-63-18 | sn0-125-18-2 |
|  | Шина «0» PE с контактной пластиной EKF PROxima | | 4 | Зеленый | sn0-63-04-2-pe | sn0-125-04-2-pe |
| | | | 6 | | sn0-63-06-2-pe | sn0-125-06-2-pe |
| | | | 8 | | sn0-63-08-2-pe | sn0-125-08-2-pe |
| | | | 10 | | sn0-63-10-2-pe | sn0-125-10-2-pe |
| | | | 12 | | sn0-63-12-2-pe | sn0-125-12-2-pe |
| | | | 14 | | sn0-63-14-2-pe | sn0-125-14-2-pe |
| | | | 16 | | sn0-63-16-2-pe | sn0-125-16-2-pe |
| | | |  | | Шина «0» N нейлоновый корпус EKF PROxima | |
| 8 | sn0-63-08-dn | sn0-125-8-dn* | | | | |
| 10 | sn0-63-10-dn | sn0-125-10-dn* | | | | |
| 12 | sn0-63-12-dn | sn0-125-12-dn* | | | | |
| 14 | - | sn0-125-14-dn | | | | |
| 16 | - | sn0-125-16-dn | | | | |
|  | Шина «0» PE нейлоновый корпус EKF PROxima | | 6 | Желтый | - | sn0-125-6-dpe |
| | | | 8 | | - | sn0-125-8-dpe |
| | | | 10 | | - | sn0-125-10-dpe |
| | | | 12 | | - | sn0-125-12-dpe |
| | | | 14 | | - | sn0-125-14-dpe |
| | | | 16 | | - | sn0-125-16-dpe |
|  | Шина «0» N изолированный корпус EKF PROxima | На DIN-рейку | 8 | Синий | sn0-63-8-ib | - |
| | | | 10 | | sn0-63-10-ib | - |
| | | | 12 | | sn0-63-12-ib | - |
|  | Шина «0» PE изолированный корпус EKF PROxima | | 8 | Зеленый | sn0-63-8-ig* | - |
| | | | 10 | | sn0-63-10-ig | - |
| | | | 12 | | sn0-63-12-ig* | - |
|  | Шина «фаза» L изолированный корпус EKF PROxima | | 8 | Серый | sn0-63-8-is | - |
| | | | 10 | | sn0-63-10-is | - |
| | | | 12 | | sn0-63-12-is | - |

* При добавлении символа «-г» в конце артикула есть возможность заказать шину с индивидуальным стикером.